

Silikonlippe anpassen – kein Schneiden nötig!

Alle Planet Absenkrichtungen sind grundsätzlich voreingestellt, d.h. in etwa passend für eine Zargenluft von ca. 3 mm und eine Bodenluft von ca. 6 - 7 mm. Es ist normalerweise keine Anpassung nötig.

Seitenverschiebung des Innenprofils mit der Silikonlippe


Die spezielle, patentierte Mechanik der Planet Absenkrichtung mit Parallel-Absenkung und Seitenverschiebung erfordert im Normalfall nur an der Auslösesseite der Bodendichtung (= Bandseite der Türe) einen Silikonlippenüberstand.

Beim Absenken der Bodendichtung wird dieser Überstand von ca. 5-6 mm bei einer Bodenluft von ca. 7 mm gleichmässig auf beide Seiten (Schloss- und Bandseite) der Türe verteilt und dichtet somit den Spalt (ca. 3 mm) zwischen Zarge und Türblatt zuverlässig ab.



Silikonüberstand anpassen

Sollten die baulichen Gegebenheiten von den Normwerten abweichen, sind Einstellarbeiten gemäss Montageanleitung und gegebenenfalls am Silikonüberstand notwendig. Durch massieren der Silikonlippe nach Innen oder Aussen kann der Silikonüberstand dauerhaft verändert werden.



Übrigens:

Alle unsere Absenkrichtungen können auch mit genau definiertem Silikonüberstand bestellt werden: **Option Silikonüberstand** → Band: ... mm / → Schloss: ... mm (Art.-Nr. 900440)